

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60155223

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
-------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------

Genehmigungsinhaber *License Holder*
LEITNER ERGOMÖBEL GmbH
Burgwegerstr. 57
4923 Lohnsburg
Österreich

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
LEITNER ERGOMÖBEL GmbH
Burgwegerstr. 57
4923 Lohnsburg
Österreich

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN 68877-2/06.16



www.tuv.com
ID 1111236983

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Hocker

Arbeitsdrehhocker Modellreihe "LeitnerHoc"

Beschreibung:

Erzieherinnendrehstuhl "LeitnerHoc K" und "LeitnerHoc 1"
für Pädagoginnen im Kindergarten

Sitzhöhe mit Gasfeder Proroll WDF, CW 2310 verstellbar
Sitzträger Aufnahme Alu-Druckguss mit 4 Schrauben in
Schraubhülsen auf Sitzbrett befestigt
Sitz aus Sperrholz mit Schaum gepolstert und Kunstleder
bezogen
Fußkreuz aus Alu, optional mit Fußring
Gebremsten Doppelrollen Typ "H" oder "W", optional mit
Gleitern

Typenübersicht und Außenmaße siehe Anlage

Parent ID 0000045640

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Teil: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 08.03.2021 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



K.-H. Heider

Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S 60155223

0002

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 -- 60438190 002

08.03.2021

Modelle LeitnerHOC:

Standardausstattung:

Sitzfläche: "RP" Ø 35 cm, "R" Ø 35 cm oder Sattel "XL" 43 x 39 cm

Lifthöhe: stufenlos höhenverstellbar

Liftsäule: schwarz inkl. Kunststoffverkleidung

Basis: Aluminium Fußkreuz schwarz, Rollen schwarz/weich Ø 50 mm

Zertifizierung: geprüfte Sicherheit GS/TÜV Rheinland

Rundsitz "RP" Ø 35 cm						Standicherheit	
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Vorne	ü. Eck
HOCK F8K1RP	K Ø 50 cm	5,05 kg	377 mm	423 mm	377 mm	79 N	56 kg
HOC1 F8K1RP	K Ø 50 cm	5,25 kg	377 mm	503 mm	377 mm	76 N	56 kg
HOC2 F8M1RP	M Ø 61 cm	6,10 kg	418 mm	640 mm	418 mm	77 N	56 kg
HOC3 F8G1RP	G Ø 65 cm	7,40 kg	440 mm	773 mm	440 mm	72 N	56 kg
Rundsitz "R" Ø 35 cm						Standicherheit	
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Vorne	ü. Eck
HOCK F8K1R	K Ø 50 cm	4,45 kg	385 mm	455 mm	385 mm	64 N	56 kg
HOC1 F8K1R	K Ø 50 cm	4,65 kg	385 mm	535 mm	385 mm	55 N	56 kg
HOC2 F8M1R	M Ø 61 cm	5,50 kg	430 mm	672 mm	430 mm	69 N	56 kg
HOC3 F8G1R	G Ø 65 cm	6,80 kg	450 mm	805 mm	450 mm	64 N	56 kg
Sattelsitz „XL“ 43 x 39 cm						Standicherheit	
Art.Nr.	Fußkreuz	Gewicht	Tiefe	Höhe:	Breite:	Vorne	ü. Eck
HOCK F8K1RP	K Ø 50 cm	4,80kg	430 mm	487 mm	430 mm	14 N ⁴⁾	15 kg ⁴⁾
HOC1 F8K1RP	M Ø 61 cm	5,00 kg	430 mm	567 mm	430 mm	38 N	32 kg
HOC2 F8M1RP	M Ø 61 cm	5,85 kg	462 mm	704 mm	462 mm	48 N	56 kg
HOC3 F8G1RP	G Ø 65 cm	7,15 kg	485 mm	837 mm	485 mm	51 N	56 kg

Sonderausstattungen:

AP Ringauslösung für runde Sitzform

AP Fußkreuz poliert inkl. Rollen chrom weich

AP Komfortrollen Ø 65 mm weich grau/schwarz

AP *BBG Rollen Ø 50 mm chrom weich

AP Rollen schwarz/weich mit Feststeller

AP Sitzfläche rund Ø 35 cm 6 cm hoch

Zusatzausstattungen:

FR 01 Fußring Ø 45,5 cm chrom

FR 03 Fußring Ø 45,5 cm schwarz

SITBEZ R Sitzüberzug Rund Ø 35 PG1

SITBEZ XL Sitzüberzug Sattel "XL" PG1

*Hinweis zu HOC3: Standardmäßig mit Fußring schwarz und Gleitern ausgestattet

--> auch bei poliertem Fußkreuz. Bei Ausführung mit Rollen müssen ab dieser

Höhe bei Belastung gebremste Rollen verwendet werden (BBG-Rollen)!



K-H. Heider

